

# RICHTIG GUTES LICHT!

#RICHTIGGUTESLICHT

**LED Arbeitsplatzbeleuchtung  
im Labor**

LED2WORK

**LICHTSTARK**

**ERGONOMISCH**

**FLEXIBEL**

**ENERGIE-EFFIZIENT**



**LED2WORK**

INTELLIGENCE IN LIGHT



Oft unterschätzt:

## Beleuchtung mit LED Technik

für eine ausgewogene Ausleuchtung von Arbeitsbereichen

- Lichtstark und dank modernster LED Technik sehr energieeffizient
- Konstant homogene Ausleuchtung, flimmerfrei und ohne UV- und IR-Anteil
- Variable Installation und flexible Anwendung: Gelenkarmleuchten mit weiter Ausladung und höhenverstellbare Zugpendelleuchten
- Optimierte Fertigung in Deutschland: viele Leuchten sind kurzfristig verfügbar



Zugpendelleuchte  
**UNILED SL AC**

LED Leuchte mit höhenverstellbarer Zugpendel, Deckenbefestigung, 230V AC Anschluss über Deckenklemme, Material Aluminium, Kunststoff, Abdeckung Opalweiß oder Mikroprismen



Unterbauleuchte  
**UNILED SL AC**

LED Leuchte, 230V AC, Anschluss über SCHUKO mit 3 m Zuleitung, Unterbaumontage, Grundkörper Aluminium, Kunststoff, Abdeckung Opalweiß oder Mikroprismen

## Arbeitsplatzleuchten

Flexibel ist die beste Beschreibung für die LED Arbeitsplatzleuchte UNILED SL AC, zum Beispiel in der Variante mit höhenverstellbarem Zugpendel: über Ihrem Arbeitsplatz installiert, holen Sie sich das Licht und die nötige Lichtstärke schnell dorthin, wo Sie es brauchen. Auch als Unterbauleuchte macht die UNILED SL AC unter laborüblichen Hängeschränken eine gute Figur: schnell montiert und kraftvoll in der Ausleuchtung.

**Merkmale, die alle UNILED SL AC gemeinsam haben:**

- 100° Flächenlicht, blendfrei, ohne UV- und IR-Anteil
- Leuchtenvarianten mit Abdeckung für weiches Licht oder mit Abdeckung für große Lichtstreuung bei gleicher Leistung
- verschiedene Längen und entsprechend angepasste Leistung





Auch als



erhältlich

### TUNABLE WHITE


Variable Farbtemperatur mit sehr hoher Farbwiedergabe und Farbqualität

5200K  
5700K

4000K  
4500K

## Gelenkarmleuchten für flexibles Arbeiten

Abbildungen bei dental.aesthetics Erich Vogt, Pforzheim und Uhren-Service-Pforzheim, www.uspf.de



### UNILED II

Lichtstarke LED-Gelenkarmleuchte in zwei Leistungsstärken und verschiedenen Lichtfarben zur Auswahl. Durch den weit ausladenden Aluminium-Federarm und dem 3D-Kopfgelenk lässt sich die Leuchte in jeder vorteilhaften Position feststellen. Die Variante mit zusätzlich stufenloser Dimmung lässt keine Wünsche mehr offen.



## Gelenkarmleuchten

- Homogene schatten- und blendfreie Beleuchtung
- Kräftige Ausleuchtung ohne UV- und IR-Anteil
- Ergonomisch: Kopf und Gelenkarme frei beweglich und in Position feststellbar
- Je nach Variante dimmbar mit Memory Funktion
- Inkl. Netzteil und Tischklemme, weitere Befestigungen möglich

### LENSLED II

Die Lupenleuchte schlechthin: Glaslupe, Ø 160 mm, schatten- und blendfrei ausgeleuchteter Vergrößerungsbereich, dimmbar. Weit ausladender Aluminium-Federarm und 3D-Kopfgelenk für exaktes Positionieren. Gerade mal 18 Watt für 2000 Lumen und eine Beleuchtungsstärke von 7000 Lux auf einen Vergrößerungsgegenstand im Abstand von 15 cm.

5200K  
5700K



Per Fax oder E-Mail zurücksenden:

FAX +49 7231 4492099  
info@led2work.com

... oder ausgefüllte Anfrage fotografieren und an:



**LED2WORK**  
Kundenservice WhatsApp  
+49 175 418 71 82

Adresse/Stempel\*

Firma und Name: .....

Ich bitte um:

- Katalogzusendung per Post
- Katalogzusendung per E-Mail an: .....
- Telefonische Kontaktaufnahme unter Tel. ....

\*Durch Rücksendung erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten durch die LED2WORK GmbH gespeichert, verarbeitet oder an einen zuständigen Distributionspartner zur Bearbeitung übermittelt werden dürfen.  
Unsere Distributoren: [www.led2work.com/de/kontakt/handelspartner](http://www.led2work.com/de/kontakt/handelspartner)

Einen Auszug unserer Referenzen und Betriebsmittellistungen finden Sie unter [www.led2work.com/de/referenzen](http://www.led2work.com/de/referenzen)

**Wir haben noch mehr zu bieten  
und senden Ihnen gern unseren Katalog**



#RICHTIGGUTESLICHT